

# PLATFORM WEEGSCHAAL

**type 66 SA 250**  
**type 88 SA 250**



Type 66 SA 250




- ▶ Weegvermogens 60, 150, 300 kg
- ▶ Aflezing vanaf 5 gram nauwkeurig
- ▶ IJkwaardig
- ▶ Weegvlak 60 x 60 cm of 80 x 80 cm
- ▶ RS 232 data uitgang
- ▶ Zelf kalibratie mogelijk
- ▶ Ingebouwde accu en lader

**SATEX**

# SATEX

- ▶ **Geijkt wegen**  
(gebruik voor handelsdoeleinden)
- ▶ **Artikelen aftellen**
- ▶ **Hoge resolutie uitvoering**
- ▶ **Data - printer uitgang**
- ▶ **Ingebouwde accu en lader**
- ▶ **Inclusief statief**
- ▶ **Nederlandstalige handleiding**




Kantelbare aflezing



Check-wegen met signalerings LED's



Display front met waterdichte druktoets-schakelaars



Type 66: 120 cm  
Type 88: 123 cm

Roestvast stalen statief en weegvlak

Type 66 SA 250

## AFLEZING

Grote, duidelijk afleesbare LCD cijfers met achtergrondverlichting. Displaysnelheid 5 Hz. De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik. De automatische nulstelling houdt de aflezing bij onbelaste schaal op nul. De display is kantelbaar, waardoor altijd een goede afleeshoek kan worden ingesteld.

## CHECK WEGEN

Twee instelbare gewichtsmarges, als onder- en bovenmarge, voor snelle controle of afvullen van hoeveelheden. Drie LED's op het frontpaneel geven aan of het gewicht te hoog, goed of te laag is. Ook met hoorbare signalering met -uitschakelbare- "biep" tonen.

## BEDIENINGSTOETSEN

- aan / uit
- check-wegen
- omschakelen: wegen - tellen - checken
- tel-wegen
- printen

## MENU FUNCTIES (o.a.)

- Nulstel automatisch : uit - aan
- Display verlichting : uit - aan - auto
- Auto off weegschaal: uit - instelbare tijd
- Check wegen : uit - aan
- Gewicht vastzetten : uit - aan
- Printen / RS 232 : toets - auto - continu
- Kalibratie : 1 en 3 punts justering

## VOEDING

Ingebouwde accu en acculader voor max. 75 uur zelfstandig bedrijf. Levering inclusief 9/230 V net-adapter.

## IJKWET

Tegen meerprijs van de keuringskosten wordt de schaal wettelijk geijkt geleverd, inclusief ijkcertificaat.

De nauwkeurigheid blijft gelijk, of de schaal nu wel of niet geijkt geleverd wordt. De Hoge Resolutie uitvoering mag, door de hoge nauwkeurigheid, alleen "niet voor handelsdoeleinden" gebruikt worden.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS		
Bestel nr.	Weegvlak	Weegvermogen	Schaalverdeling	
			Ijkwaardig	Hoge Resolutie
66 SA 250. 60 (HR)	60 x 60 cm	60 kg	20 g	5 g
66 SA 250. 150 (HR)	Vrije hoogte tussen weegvlak en display: 89 cm	150 kg	50 g	10 g
66 SA 250. 300 (HR)		300 kg	100 g	10 g
88 SA 250. 60 (HR)	80 x 80 cm	60 kg	50 g	5 g
88 SA 250. 150 (HR)	Vrije hoogte tussen weegvlak en display: 87 cm	150 kg	50 g	10 g
88 SA 250. 300 (HR)		300 kg	100 g	10 g
<b>Nauwkeurigheid</b>	Ijkwaardige uitvoering: Overeenkomend met de ijkwettelijke toleranties voor klasse III weegschalen volgens EN 45501. Hoge Resolutie uitvoering: < 1 schaalverdeling			
<b>Kalibratie</b>	Justering via het menu m.b.v. geijkte gewichten klasse M1. Geblokkeerd bij ijkwettelijk gekeurde uitvoeringen.			
<b>Afmetingen</b>	Type 66 SA: 62 x 75 x 120 cm (bxdxh), eigen gewicht 33 kg Type 88 SA: 82 x 95 x 122 cm (bxdxh), eigen gewicht 46 kg			
<b>Constructie</b>	Roestvast stalen weegvlak, gecoat stalen weegframes, 4 stelvoeten en een waterpas. Kantelbare indicator in kunststof behuizing. HBM krachtopnemer met overlast beveiligingen.			
<b>Aflezing</b>	LCD display met 25 mm hoge cijfers en lichtgroene achtergrondverlichting. De verlichting is uitschakelbaar of instelbaar op automatisch inschakelen alleen bij wegen.			
<b>Auto off</b>	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten.			
<b>Voeding</b>	Ingebouwde accu en acculader voor 75 uur zelfstandig bedrijf (30 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 20 uur. Levering inclusief 9/230 VAC net-adapter.			
<b>Ijkwet</b>	NMI ijktoelating nr. T 6918, n <sub>max</sub> 3000 e			
<b>Verpakking</b>	Type 66 SA: 80 x 125 x 35 cm (bxdxh), bruto gewicht 40 kg Type 88 SA: 100 x 145 x 40 cm (bxdxh), bruto gewicht 60 kg			

Verpakkings- en CSO Marketing Communicatie - Almere • 2007